

2021年7月21日

各位

会社名 株式会社イチネンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 黒田 雅史  
(コード番号 9619 東証1部)  
問合せ先 取締役 執行役員 総合企画部長 井本 久子  
(TEL. 06-6309-7890)

## 株式会社イチネンMTM おすすめ商品のご紹介

当社子会社である株式会社イチネンMTMより、湿気でムレやすいヘルメット内に風を送り込むことで、不快なムレを素早く排出できる「サーキュレートヘッドファン」をご紹介します。

### ●特徴

- ・風を送り込むことで、空気を効率的に循環させ、ヘルメット内を快適に保ちます。
- ・送風による気化熱で冷却効果が得られ、ノズルパーツを外すことで首元に直接風を送ることもできます。
- ・メガネやバイザーを送風で乾燥させ、曇りを取り除きます。
- ・静圧が強いシロッコファン仕様で、作業中は風量音が気になりません。
- ・充電式で、最長 12 時間ご使用頂けます。

### ●仕様

型番：HF-S21R

充電電池：3.7V／3600mAh

風速：1.3m/s

風量：0.24～0.28m<sup>3</sup>/min

連続使用時間：弱モード 12 時間／強モード 5 時間／リズムモード 7 時間

充電時間：2.5～3.5 時間

サイズ：132×83×121(mm)

本体質量：310g

製品に関するご相談は、下記までお問い合わせください。

【イチネン MTM ツール事業部ホームページ】

<https://www.ichinen-mtm.co.jp/product/tools/>

【イチネン MTM ツール事業部】

TEL：0794-84-1630

# CIRCULATE HEAD FAN

MUST L  
マストツール  
HF-S21R  
USB 充電式

## サーキュレートヘッドファン

### ヘルメット内のムレをすばやく排出

# 爽快

暑くなりやすい  
首元に直接送風

- ・ノズルパーツを外すことで首元に直接風を送ることができます。
- ・暑くなりやすい首元に送風することで、気化熱により冷感が得られます。

湿気による  
メガネやバイザーの  
曇り防止

送る風量  
3段階

シロッコファンによる  
静音設計

**1** 株式会社 イチネン MTM  
ツール事業部

# CIRCULATE HEAD FAN

## サーキュレートヘッドファン

ヘルメット内の不快なムレをすばやく排出

- ・湿気でムレやすいヘルメット内に風を送り込み快適に保ちます。
- ・静圧が強いシロッコファン仕様で、ヘルメット内の空気を効率的に循環します。
- ・送風による気化熱で冷却効果が得られます。

メガネやバイザーの曇りを除去

- ・メガネやバイザーを送風で乾燥させ、曇りを取り除きます。

暑くなりやすい  
首元に直接送風

用途や環境に合わせて  
選べる3段階の風量

- ・弱モード：長時間使用したいときや送風音が気になるときに。
- ・強モード：ムレた空気をすばやく排出したいときに。
- ・リズムモード：強モード⇄電源OFFを繰り返します。

■各部名称

- シリコンバンド  
手持ちのヘルメットに簡単装着できます。
- 充電カバー
- ノズル  
ヘルメット内に風を送り込みます。  
※首元の送風防止のために使用しないでください。
- スイッチ  
手袋をしたままでも押しやすい  
大型スイッチボタン
- 吸気カバー  
※ほこりや塵埃が気になる環境では  
カバーを吸気口のフィルターに入れて  
使用してください。

■付属品

- 専用充電ケーブル(1m)  
×1本  
※本品に付属のケーブルは付属していません。
- 専用フィルター  
×10枚
- ヘルメット  
押さえ(長)  
×1個

型番	商品コード	風速	風量	連続使用時間	充電電圧	充電時間	サイズ	本体質量	希望小売価格	入数	JANコード
HF-S21R	87290	1.3m/s	0.24~0.28 m³/min	弱モード 12時間 強モード 5時間 リズムモード 7時間	3.7V	2.5~3.5 時間	132×83× 121mm	310g	18,000円 税別(税別)	6	4976463872903

**1** 株式会社 イチネン MTM  
ツール事業部

〒673-0434  
兵庫県三木市御所町小林657-75  
TEL:0794-84-1630

受付 午前10:00~12:00 午後1:00~5:00  
お問い合わせ 税務白書が担当社員まで

www.ichinen-mtm.co.jp

以上